


E10939



連接電纜

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能 無滲素

電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

防護等級 III

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU


滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E10939



連接電纜

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

電氣連接

電纜: 2 m, 無滷素; 3 x 0.34 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

