


E10947

帶插座連接電纜

ADOAK190MSS0005B19



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

尺寸 [mm] 51 x 26 x 58

材質 黃銅，鍍鎳的

成型體材料 黃銅，鍍鎳的

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 黑色, Ø 11 mm; 16 x 0.5 mm² (64 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (128 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23; 成型體: 黃銅，鍍鎳的; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的



E10947



帶插座連接電纜

ADOAK190MSS0005B19

連接

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色