


E10967



帶插座連接電纜
ADOGH050MSS0005H05

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10967



帶插座連接電纜

ADOGH050MSS0005H05

電氣連接


電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5.5 mm; 5 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



芯線顏色:

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GY =	灰色
WH =	白色