


E10970



帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0010E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU 透明的

成型體材料 TPU, 透明的

滾花螺母的材料 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10970



帶插座連接電纜


ADOAF032VAS0010E03

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色