


E10977



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0010A06



電氣數據

工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	2

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	468.7
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10977



帶插座連接電纜

ADOGH080MSS0010A06

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	芯線顏色:
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色