


E10978



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0002A06

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 30 AC / < 36 DC
------	-----	-------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜：2 m, PUR / PVC, 黑色；6 x 0.34 mm ² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的




E10978



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0002A06

連接



BN = 棕色
BU = 藍色
GN = 綠色
GY = 灰色
WH = 白色
YE = 黃色