

E10979

帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0005A06



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10980

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [M] < 30 AC / < 36 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E10979



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0005A06

電氣連接


電纜: 5 m, PUR / PVC, 黑色; 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 棕色
BU = 藍色
GN = 綠色
GY = 灰色
WH = 白色
YE = 黃色