


E10980



帶插座連接電纜

ADOAH080MSS0010A06



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	479
尺寸	[mm]	38.5 x 14.5 x 27.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E10980



帶插座連接電纜


ADOAH080MSS0010A06

電氣連接


電纜：10 m, PUR, 黑色； 6 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接



芯線顏色：

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色