

E10990




連接電纜

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11383

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無滷素

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

III

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位

1 件數

E10990



連接電纜

VDOAF030MSS0001H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無鹵素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

