


E10994



閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 24 AC/DC

過壓保護

是; (VDR)

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

15 x 15 x 46.5

材質

TPU

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

附件

供貨範圍

螺栓

標籤

注釋

包裝單位

1 件數

E10994



閥門插頭的連接電纜

VVDAA041--S0001H03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



電氣連接

電纜：1 m, PUR, 無滷素；3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器：1 x 閥門型號A DIN, 角型；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的

