


E10006



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0002E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	模壓鑄鋅

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10006



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0002E03

電氣連接


電纜：2 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A; 成型體：PUR; 鎖定：模壓鑄鋅



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色