


E10007

帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0002E03



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

輸出

電氣設計 NPN

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 36 x 15 x 26

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 模壓鑄鋅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10007



帶插座連接電纜

ADOAH042ZDS0002E03

電氣連接


電纜： 2 m, PVC, 黑色, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M12, 角型；編碼： A; 成型體： PUR; 鎖定： 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色：
棕色
黑色
藍色