


E10083



可接線插孔

SDOAT052--SFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

輸出

電氣設計 PNP

工作條件

環境溫度 [°C] -30...80

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

重量 [g] 63.2

尺寸 [mm] 48 x 30 x 65

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 PA

顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10083



可接線插孔

SDOAT052--SFKPG

電氣連接

接線端子座: ...1.5 mm²; 電纜插接式接頭: PG 9

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Ø 28 mm, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

