


E10091



可接線插孔

SDOAH042PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...30 DC

輸出

電氣設計 NPN

工作條件

環境溫度 [°C] -30...80

外殼防護等級 IP 65

機械技術數據

尺寸 [mm] 20 x 34 x 32

材質 PA

成型體材料 PA

滾花螺母的材料 PA

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位 1 件數

E10091



可接線插孔


SDOAH042PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.5 mm²; 電纜插接式接頭: PG 7

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: PA



連接

