

E10096

帶插座連接電纜


ADOGH040PLS0002E03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10915

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		PUR
注釋		
包裝單位		1 件數

E10096



帶插座連接電纜


ADOGH040PLS0002E03

電氣連接

電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: PUR



連接

