


E10128



帶插座連接電纜

ADOAH040PLS0005E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [V] 10...55 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 25 x 15 x 32

材質 PUR

成型體材料 PUR

滾花螺母的材料 PUR

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC; 3 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: PUR



E10128

帶插座連接電纜

ADOAH040PLS0005E03



連接

