


# E10137



可接線插孔

SDOGJ040PLSFKPG



## 電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65

## 機械技術數據

重量	[g]	26.6
尺寸	[mm]	25 x 25 x 56
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		ULTRAMID

## 注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

# E10137



可接線插孔

SDOGJ040PLSFKPG

## 電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 6...8 mm

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M18, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: ULTRAMID



## 連接

