


E10212



帶插座連接電纜

ADOGA030MSS0005B03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PUR, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的




E10212



帶插座連接電纜
ADOGA030MSS0005B03

連接



GN =	芯線顏色：
RD/BK =	綠色
RD/WH =	紅色/黑色
	紅色/白色