


# E10218

帶插座連接電纜

ADOAG032--S0002A03



停產產品 - 存檔登錄



## 應用

特殊的性能 無滷素

## 電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

防護等級 III

## 輸出

電氣設計 PNP

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 65

## 機械技術數據

材質 TPU 透明的

成型體材料 TPU, 透明的

## 顯示器/操作件

顯示 開關狀態 1 x LED, 黃色

操作 1 x LED, 綠色

## 注釋

包裝單位 1 件數

# E10218



帶插座連接電纜


ADOAG032--S0002A03

## 電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色,  $\varnothing$  5 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x  $\varnothing$  0.1 mm)

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 制動連接



## 連接



芯線顏色:  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 藍色