

E10224

帶插座連接電纜


ADOAH042MSS0002A03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC007

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E10224



帶插座連接電纜


ADOAH042MSS0002A03

電氣連接


電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色