

E10278

中央分配器


ZDO4H055MSS0005H07



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EBC015

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

防護等級

II

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

12

工作條件

環境溫度

[°C]

-15...80

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

18 x 54 x 82

材質

TPU

成型體材料

TPU

E10278



中央分配器

ZDO4H055MSS0005H07


中央分配器的端口數量	4
連接器型號	M12

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽
連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




E10278



中央分配器

ZDO4H055MSS0005H07

連接



	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色