



E10292

帶插座連接電纜

ADOAF032MSS0005A03



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	17 x 10 x 26
材質		TPU 透明的
成型體材料		TPU, 透明的
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E10292



帶插座連接電纜


ADOAF032MSS0005A03

電氣連接


電纜: 5 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



BN = 芯線顏色: 棕色
BK = 黑色
BU = 藍色