

E10293

帶插座連接電纜


ADOGH040MSS0002F03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10915

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 43

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，防黏性的

注釋

包裝單位 1 件數

E10293



帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002F03

電氣連接


電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色:
棕色
黑色
藍色