

E10295




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002F03

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E10909

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，防黏性的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E10295



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002F03

電氣連接


電纜：2 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 防黏性的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色：
棕色
黑色
藍色