


E10296



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0005F03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，防黏性的

注釋


包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 防黏性的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




E10296



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0005F03

連接



BN =
BK =
BU =

芯線顏色：
棕色
黑色
藍色