

E10304




帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A04

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC004

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 27 x 15 x 39

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位 1 件數

E10304



帶插座連接電纜

ADOAH040MSS0002A04

電氣連接


電纜：2 m, PUR / PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 角型; 編碼：A; 成型體：TPU; 鎖定：黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩：0.5 Nm



連接



BN = 芯線顏色：棕色
BK = 黑色
BU = 藍色
WH = 白色