


E10359



帶插座連接電纜

AD0GB030PLS0010E03

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...90

外殼防護等級 IP 68

機械技術數據

尺寸 [mm] 26 x 26 x 60

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 PA 6 GV

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 7.2 mm; 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 7/8", 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: PA 6 GV




E10359



帶插座連接電纜

AD0GB030PLS0010E03

連接



BN = 芯線顏色：
BU = 棕色
GN/YE = 藍色
綠色/黃色