

E10374




連接電纜

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC038

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[M]	10...30 DC
------	-----	------------

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 綠色
	操作	1 x LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 角型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的



E10374




連接電纜

VDOAH042MSS0002A04STAH040MSS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 橘黃色; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

