


# E11418



閥門插頭的連接電纜

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS



| 應用        |               |             |
|-----------|---------------|-------------|
| 特殊的性能     | 無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點 |             |
| 無矽樹脂      | 是             |             |
| 電氣數據      |               |             |
| 工作電壓      | [V]           | < 24 AC/DC  |
| 過壓保護      |               | 是； (VDR)    |
| 當前負載總數最大值 | [A]           | 3           |
| 工作條件      |               |             |
| 環境溫度      | [°C]          | -25...80    |
| 外殼防護等級    |               | IP 67       |
| 機械技術數據    |               |             |
| 重量        | [g]           | 94.2        |
| 材質        |               | PUR         |
| 成型體材料     |               | PUR         |
| 滾花螺母的材料   |               | 黃銅，鍍鎳的      |
| 顯示器/操作件   |               |             |
| 顯示        | 開關狀態          | 1 x LED, 黃色 |
| 附件        |               |             |
| 供貨範圍      | 螺栓            |             |
|           | 標籤            |             |

# E11418



## 閥門插頭的連接電纜

VVDAA031MSS0001H03STGH030MSS


### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

