


# E11436



## 閥門插頭的連接電纜

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS



| 應用        |      |               |
|-----------|------|---------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點 |
| 無矽樹脂      |      | 是             |
| 電氣數據      |      |               |
| 工作電壓      | [V]  | < 24 AC/DC    |
| 過壓保護      |      | 是；(VDR)       |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3             |
| 工作條件      |      |               |
| 環境溫度      | [°C] | -25...80      |
| 外殼防護等級    |      | IP 67         |
| 機械技術數據    |      |               |
| 重量        | [g]  | 44.5          |
| 材質        |      | PUR           |
| 成型體材料     |      | PUR           |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的        |
| 顯示器/操作件   |      |               |
| 顯示        | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色   |
| 附件        |      |               |
| 供貨範圍      |      | 螺栓<br>標籤      |
| 注釋        |      |               |
| 包裝單位      |      | 1 件數          |

# E11436




## 閥門插頭的連接電纜

VVSAC031MSS00,3H03STGH030MSS

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm)

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號C工業標準, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

