

E11477




連接電纜

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC036

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	3

輸出

電氣設計	PNP
------	-----

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	2 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色



連接電纜

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

注釋

包裝單位


1 件數

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

