

E11479




連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC038

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用

特殊的性能

無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC

當前負載總數最大值

[A]

3

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...85

外殼防護等級

IP 68

機械技術數據

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

2 x LED, 黃色

操作

1 x LED, 綠色

E11479



連接電纜

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

