

E11488

帶插座連接電纜



ADOGF030MSS0010H03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: EVC143

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	10 x 10 x 31
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11488



帶插座連接電纜

ADOGF030MSS0010H03


電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.1 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



BK =

BN =

BU =

芯線顏色:

黑色

棕色

藍色