

E11499

帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0010E03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT128

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級	III
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...85
外殼防護等級	IP 68
機械技術數據	
材質	PVC
成型體材料	PVC
滾花螺母的材料	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
注釋	
包裝單位	1 件數

E11499



帶插座連接電纜

ADOAF030VAS0010E03

電氣連接


電纜： 10 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器： 1 x M8, 角型; 編碼： A; 成型體： PVC; 鎖定： 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點： 鍍金的; 旋緊扭矩： 0.6...0.7 Nm



連接



BK = 芯線顏色：
BN = 黑色
BU = 棕色
BK = 藍色