

E11501

帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0005E03



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVT131

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
防護等級		III
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
尺寸	[mm]	18 x 10 x 28
材質		PVC
成型體材料		PVC
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

E11501



帶插座連接電纜

ADOAF032VAS0005E03

注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接


電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 角型; 編碼: A; 成型體: PVC; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...0.7 Nm



連接



BK =
BN =
BU =

芯線顏色:
黑色
棕色
藍色