E11511


可接線插孔

SDOGH050MSSFKPG

該產品即將/已停產

替代產品: EVC814

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
特殊的性能		無矽樹脂; 鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 45 AC / < 70 DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	29.2
尺寸	[mm]	20 x 20 x 46
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11511

可接線插孔

SDOGH050MSSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

