


E11528



適配器插頭

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)



1 O形環



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	30.743
安裝螺紋		M16 x 1,5
材質		模壓鑄鋅 鍍鎳的
成型體材料		模壓鑄鋅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11528



適配器插頭

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

電氣連接

電纜: 0.08 m, PVC; 4 x 0.34 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的



連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯線顏色:
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色