


E11535



可接線插孔

SDOAH030MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	25
尺寸	[mm]	35 x 20 x 30
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		PA
注釋		
包裝單位		1 件數

E11535



可接線插孔

SDOAH030MSSFKPG

電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: C; 成型體: PBT; 鎖定: PA



連接

