


E11551



可接線插頭

SSTGF040MSSFPG



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	14.9
尺寸	[mm]	12 x 12 x 35.5
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11551



可接線插頭


SSTGF040MSSFPG

電氣連接

絕緣替代技術: 0.14...0.38 mm²; 芯線絕緣: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); 電纜護套: Ø 3...5 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

