


E11553



可接線插孔

SDOGF040MSSFPKG



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓	[V]	< 45 AC / < 70 DC
防護等級		III
當前負載總數最大值	[A]	4

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	17.1
材質		PA
成型體材料		PA
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E11553



可接線插孔

SDOGF040MSSFPKG

電氣連接

絕緣替代技術: 0.14...0.38 mm²; 芯線絕緣: PVC / TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); 電纜護套: Ø 3...5 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M8, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

