


E11565



中央分配器

ZDO2H040MSS0010H05

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能	無矽樹脂; 無滷素; 鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	10...55 DC
------	-----	------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	黃銅, 鍍鎳的
中央分配器的端口數量	2
連接器型號	M12

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11565



中央分配器


ZDO2H040MSS0010H05

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, \varnothing 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x \varnothing 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



連接

BN	1 (1...2)
BU	3 (1...2)
BK	4 (1)
WH	4 (2)

	芯線顏色:
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色