


E11591



連接電纜

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



應用		
特殊的性能	無滷素；鍍金接點；屏蔽的電纜；牽引鏈適用性	
應用	CAN總線	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
存儲溫度	[°C]	-40...80
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	50.2
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		模壓鑄鋅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 5 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 1 Mio.
注釋		
包裝單位	1 件數	

E11591




連接電纜

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm




電氣連接

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 纏繞的; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) / 纏繞的 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / 纏繞的

電纜: 0.3 m, PUR, 無滷素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 1: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

連接



芯線顏色:
BK = 黑色
BU = 藍色
RD = 紅色
WH = 白色
screen = 屏蔽

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 模壓鑄鋅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

