


E11601



適配器插座
EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 O形環



電氣數據		
工作電壓	[M]	< 30 AC / < 36 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	33
安裝螺紋		PG 9
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅, 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E11601



適配器插座


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的



連接

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

顏色符合DIN47100
標準

芯線顏色:

BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
WH =	白色
YE =	黃色