


E11622



閥門插頭的連接電纜

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



| | |
|---------------|---------------|
| 應用 | |
| 應用 | 電流測量 |
| 電氣數據 | |
| 工作電壓 [V] | < 24 AC/DC |
| 工作條件 | |
| 環境溫度 [°C] | -40...90 |
| 外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
| 機械技術數據 | |
| 重量 [g] | 152.5 |
| 材質 | TPU |
| 成型體材料 | TPU |
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |
| 附件 | |
| 供貨範圍 | 螺栓 標籤 |
| 注釋 | |
| 包裝單位 | 1 件數 |

E11622



閥門插頭的連接電纜

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



電氣連接

電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.75 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

