


E11627



T型分配器

T SPLITTER M12/2XUS



電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	3
當前負載總數最大值	[A]	3

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68

機械技術數據

重量	[g]	39.7
材質		PUR
成型體材料		PUR
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的

附件

供貨範圍		保護蓋： 1
------	--	--------

注釋


包裝單位		1 件數
------	--	------

T型分配器

T SPLITTER M12/2XUS

電氣連接

連接



連接器：1 x M12; 成型體：PUR; 鎖定：黃銅，鍍鎳的