



# E11657



可接線插孔

SDOGH040MSSFKPG



| 應用        |      |                   |
|-----------|------|-------------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；鍍金接點         |
| 無矽樹脂      |      | 是                 |
| 電氣數據      |      |                   |
| 工作電壓      | [V]  | < 45 AC / < 70 DC |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 4; (...40 °C)     |
| 工作條件      |      |                   |
| 環境溫度      | [°C] | -25...100         |
| 外殼防護等級    |      | IP 68             |
| 機械技術數據    |      |                   |
| 重量        | [g]  | 28.8              |
| 尺寸        | [mm] | 18 x 18 x 46      |
| 材質        |      | PA                |
| 成型體材料     |      | PA                |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的            |
| 注釋        |      |                   |
| 包裝單位      |      | 1 件數              |

# E11657



可接線插孔


SDOGH040MSSFKPG

## 電氣連接

螺絲接線端子: ...0.75 mm<sup>2</sup>; 電纜護套: Ø 6...8 mm

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



## 連接

