


E11659



可接線插孔

SDOAH042MSSFKPG

停產產品 - 存檔登錄



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
輸出		
電氣設計	PNP	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
外殼防護等級	IP 68	
機械技術數據		
尺寸	[mm]	30 x 18 x 35
材質	PA	
成型體材料	PA	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	

E11659



可接線插孔

SDOAH042MSSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PA; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

