


E11661

帶插座連接電纜

ADOGA030MSS0010E03



應用

特殊的性能	牽引鏈適用性
-------	--------

電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	4; (40° C)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

重量	[g]	404.431
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 42.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 2 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E11661



帶插座連接電纜

ADOGA030MSS0010E03

電氣連接


電纜: 10 m, PVC, 黃色, Ø 5.2 mm; 3 x (42 x Ø 0.1 mm) / AWG 22

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 1/2", 直型; 編碼: C; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接



GN = 芯線顏色 : 綠色
RD/BK = 紅色/黑色
RD/WH = 紅色/白色