


E11686



散裝電纜

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



應用		
特殊的性能	無滷素；牽引鏈適用性	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...90
機械技術數據		
重量	[g]	3127
牽引鏈適用性	是	
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜： 100 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm², PP		