


E11696



T型分配器

Y-splitter/STM12/2xUS



應用		
設計		應用於壓力感測器 PNI
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 30 AC / < 36 DC
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	3
當前負載總數最大值	[A]	3
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 68
機械技術數據		
重量	[g]	38
材質		PUR
注釋		
注釋		定位 連接器A/B垂直的 (應用於垂直的感測器)
包裝單位		1 件數

E11696



T型分配器

Y-splitter/STM12/2xUS

電氣連接

連接

